

Rubinetto con perno di sicurezza, Modello: E



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	981520 E
GTIN	2050002019171
Classe articolo	96V

Descrizione

Esecuzione:

Rubinetti con perno di sicurezza in materiali diversi per il prelievo controllato dai fusti. Rubinetto con perno di sicurezza antigoccia in alluminio con molla in acciaio legato, a chiusura automatica. Passaggio di 25 mm, impugnatura snodata con 2 anelli scorrevoli e un o-ring come guarnizione. Valvola con o-ring. Apertura a pressione (con possibilità di dosaggio) e chiusura mediante rotazione verso l'alto per impedirne il gocciolamento. Resistente al calore fino a 205 °C. Per taniche e contenitori IBC. Con filettatura a dente di sega da 60 mm.

Descrizione tecnica

Contenuto del set	1
Blocco fiamma	sì
Materiale guarnizione	FPM/FKM
A chiusura automatica	sì
Materiale	Alluminio
Filettatura di raccordo	60 mm
Tipo di prodotto	Rubinetto con perno di sicurezza

