

Rubinetto con perno di sicurezza, Modello: F**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	981520 F
GTIN	2050002019164
Classe articolo	96V

Descrizione**Esecuzione:**

Rubinetti con perno di sicurezza in materiali diversi per il prelievo controllato dai fusti. Rubinetto con perno di sicurezza antigoccia in alluminio con molla in acciaio legato, a chiusura automatica. Passaggio di 25 mm, impugnatura snodata con 2 anelli scorrevoli e un o-ring come guarnizione. Valvola con o-ring. Apertura a pressione (con possibilità di dosaggio) e chiusura mediante rotazione verso l'alto per impedirne il gocciolamento. Resistente al calore fino a 205 °C. Per fusti. Con filettatura esterna da 2 pollici e attacco da 1 pollice (ad es. per boccole).

Descrizione tecnica

Materiale guarnizione	FPM/FKM
Materiale	Alluminio
Blocco fiamma	sì
Contenuto del set	1
A chiusura automatica	sì
Filettatura di raccordo	2 pollici
Tipo di prodotto	Rubinetto con perno di sicurezza

