



Comparatore digitale Lettura 0,01 mm, set da 3 pezzi, campo di misura: 12,5mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	434007 12,5
GTIN	4062406206284
Classe articolo	42B

Descrizione

Esecuzione:

Comparatore digitale in esecuzione compatta con display digitale di facile lettura.

- **Inversione della direzione di conteggio.**
- **Corpo molto leggero.**

Esecuzione Testo pubblicitario:

Comparatore digitale in esecuzione compatta con display digitale di facile lettura.

Fornitura:

3 x comparatori n. art. 434004 Dim. 12,5.

Inclusi coperchi per occhielli e 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Tastatore speciale e di ricambio n. art. 434900; 434910; 434915.

Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione	12,5 mm
Numero di batterie contenute	1

Forza di misura	0,8 – 1,4 N
Risoluzione	0,01 mm
Ø Alloggiamento	58 mm
Risoluzione	0,0005 pollici
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Spessore della cassa	26 mm
Limite di errore	0,025 mm
Ø Codolo di serraggio h7	8 mm
Taratura	C1
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	Norma interna
Risoluzione	mm/pollici
Metrologia	digitale
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Comparatore

Servizi

Certificato DAkkS Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 3X12,5 mm	023010 3X12,5
Rapporto di taratura Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 3X12,5 mm	023000 3X12,5

Accessori

Tastatore in acciaio Modello 2	434900 2
Tastatore in acciaio Modello 10	434900 10
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032
Prolunga per sonde Lunghezza L 60 mm	434920 60
Tastatore in acciaio Modello 16	434900 16
Tastatore in metallo duro Modello 11	434910 11

Tastatore in metallo duro Modello 18/4	434910 18/4
Tastatore in acciaio Modello 14/15	434900 14/15
Tastatore in acciaio Modello 18/3	434900 18/3
Prolunga per sonde Lunghezza L 30 mm	434920 30
Tastatore in acciaio Modello 17	434900 17
Prolunga per sonde Lunghezza L 70 mm	434920 70
Tastatore in metallo duro Modello 10	434910 10
Supporto piegato per comparatori ^{45°} Lunghezza dello stelo 50 mm	434917 50
Tastatore in acciaio Modello 18/5	434900 18/5
Tastatore in acciaio Modello 24	434900 24
Tastatore in acciaio Modello 14/30	434900 14/30
Tastatore in metallo duro Modello 2	434910 2
Prolunga per sonde Lunghezza L 50 mm	434920 50
Tastatore in acciaio Modello 11/15	434900 11/15
Prolunga per sonde Lunghezza L 15 mm	434920 15
Supporto piegato per comparatori ^{60°} Lunghezza dello stelo 25 mm	434918 25
Tastatore in metallo duro Modello 18/5	434910 18/5
Tastatore in acciaio Modello 28	434900 28
Tastatore in acciaio Modello 12	434900 12
Prolunga per sonde Lunghezza L 40 mm	434920 40
Tastatore in acciaio Modello 11/35	434900 11/35
Tastatore in metallo duro Modello 18/2	434910 18/2
Tastatore in acciaio Modello 14	434900 14
Tastatore in acciaio Modello 29/10	434900 29/10
Tastatore in acciaio Modello 18/1	434900 18/1
Tastatore in acciaio Modello 18/2	434900 18/2
Tastatore in acciaio Modello 39	434900 39
Tastatore in acciaio Modello 13	434900 13

Tastatore in metallo duro Modello 18/6	434910 18/6
Tastatore in acciaio Modello 30/10	434900 30/10
Tastatore in metallo duro Modello 18/3	434910 18/3
Supporto piegato per comparatori45° Lunghezza dello stelo 25 mm	434917 25
Tastatore in metallo duro Modello 14	434910 14
Tastatore in acciaio Modello 18/6	434900 18/6
Tastatore in rubino Modello 2	434915 2
Tastatore in acciaio Modello 14/40	434900 14/40
Prolunga per sonde Lunghezza L 90 mm	434920 90
Tastatore in acciaio Modello 11/25	434900 11/25
Tastatore in metallo duro Modello 17	434910 17
Tastatore in acciaio Modello 11/20	434900 11/20
Prolunga per sonde Lunghezza L 10 mm	434920 10
Tastatore in acciaio Modello 11	434900 11
Supporto piegato per comparatori60° Lunghezza dello stelo 50 mm	434918 50
Prolunga per sonde Lunghezza L 80 mm	434920 80
Prolunga per sonde Lunghezza L 20 mm	434920 20
Tastatore in metallo duro Modello 16	434910 16
Tastatore in acciaio Modello 15	434900 15
Tastatore in acciaio Modello 11/30	434900 11/30
Tastatore in acciaio Modello 18/4	434900 18/4
Tastatore in metallo duro Modello 18/1	434910 18/1
Tastatore in acciaio Modello 20	434900 20
Tastatore in acciaio Modello 14/20	434900 14/20
Tastatore Schwenk	434912
Tastatore in acciaio Modello 29/20	434900 29/20
Prolunga per sonde Lunghezza L 100 mm	434920 100
	434004 12,5

Comparatore digitale lettura 0,01 mm Intervallo di
misurazione 12,5 mm
