



## Comparatore antiurto Set di 3 pezzi, Intervallo di misurazione / Ø Cassa: 10/58mm



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 432004 10/58  |
| GTIN            | 4062406206277 |
| Classe articolo | 42B           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

Dimensioni secondo DIN EN ISO 463, ed. giugno 2006. Comparatori di precisione **antiurto**. Codolo di serraggio di Ø 8 mm h6, temprato e rettificato. Quadrante con lunetta orientabile per far coincidere la lancetta con il trattino della divisione del quadrante. Lunetta con 2 tacche di tolleranza regolabili. Lancetta centrale per lettura 1/100 mm, lancetta piccola per lettura 1 mm.

**Antiurto grazie al cappuccio di protezione. Esecuzione interamente in metallo** con protezione del quadrante in vetro sintetico.

#### Esecuzione Testo pubblicitario:

**Comparatori di precisione** antiurto. Codolo di serraggio di Ø 8 mm h6, temprato e rettificato. Quadrante orientabile. Lunetta con 2 tacche di tolleranza regolabili. Lancetta centrale per lettura 1/100 mm, lancetta piccola per lettura 1 mm.

#### Fornitura:

**3 x comparatori** n. art. 432000 Dim. 10/58.

#### Accessori speciali:

Tastatore speciale n. art. 434900 / 434910 / 434915.

### Descrizione tecnica

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Intervallo di misurazione       | 10 mm           |
| Norma                           | DIN 878         |
| Forza di misura                 | 0,7 - 1,5 N     |
| Ø Alloggiamento                 | 58 mm           |
| Risoluzione                     | 0,01 mm         |
| Risoluzione                     | 1 mm            |
| Taratura                        | C1              |
| Quadrante orientabile           | sì              |
| Tacche di tolleranza regolabili | sì              |
| Metrologia                      | analogico       |
| Imballaggio                     | Custodia rigida |
| Tipo di prodotto                | Comparatore     |

## Servizi

|   |               |
|---|---------------|
| Rapporto di taratura Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 3X12,5 mm | 023000 3X12,5 |
| Certificato DAkkS Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 3X12,5 mm    | 023010 3X12,5 |

## Accessori

|  |              |
|--|--------------|
| Tastatore in acciaio Modello 11/35     | 434900 11/35 |
| Tastatore in acciaio Modello 18/2      | 434900 18/2  |
| Tastatore in acciaio Modello 14        | 434900 14    |
| Tastatore in metallo duro Modello 18/5 | 434910 18/5  |
| Tastatore in metallo duro Modello 18/6 | 434910 18/6  |
| Tastatore in metallo duro Modello 16   | 434910 16    |
| Tastatore in acciaio Modello 18/6      | 434900 18/6  |
| Tastatore in acciaio Modello 17        | 434900 17    |
| Tastatore in metallo duro Modello 18/2 | 434910 18/2  |

|   |              |
|---|--------------|
| Tastatore in metallo duro Modello 18/1                          | 434910 18/1  |
| Tastatore in metallo duro Modello 18/4                          | 434910 18/4  |
| Tastatore in acciaio Modello 14/40                              | 434900 14/40 |
| Prolunga per sonde Lunghezza L 50 mm                            | 434920 50    |
| Prolunga per sonde Lunghezza L 40 mm                            | 434920 40    |
| Tastatore in acciaio Modello 12                                 | 434900 12    |
| Tastatore in acciaio Modello 39                                 | 434900 39    |
| Tastatore in acciaio Modello 29/10                              | 434900 29/10 |
| Supporto piegato per comparatori60° Lunghezza dello stelo 25 mm | 434918 25    |
| Tastatore in metallo duro Modello 2                             | 434910 2     |
| Tastatore in acciaio Modello 10                                 | 434900 10    |
| Tastatore in acciaio Modello 13                                 | 434900 13    |
| Tastatore in metallo duro Modello 17                            | 434910 17    |
| Tastatore in metallo duro Modello 10                            | 434910 10    |
| Tastatore in acciaio Modello 11                                 | 434900 11    |
| Tastatore in acciaio Modello 16                                 | 434900 16    |
| Tastatore in acciaio Modello 15                                 | 434900 15    |
| Tastatore in rubino Modello 2                                   | 434915 2     |
| Tastatore in acciaio Modello 18/4                               | 434900 18/4  |
| Tastatore in acciaio Modello 14/15                              | 434900 14/15 |
| Prolunga per sonde Lunghezza L 10 mm                            | 434920 10    |
| Tastatore in acciaio Modello 18/5                               | 434900 18/5  |
| Prolunga per sonde Lunghezza L 60 mm                            | 434920 60    |
| Supporto piegato per comparatori60° Lunghezza dello stelo 50 mm | 434918 50    |
| Supporto piegato per comparatori45° Lunghezza dello stelo 25 mm | 434917 25    |
| Tastatore in acciaio Modello 14/30                              | 434900 14/30 |
| Tastatore in acciaio Modello 2                                  | 434900 2     |

|   |              |
|---|--------------|
| Tastatore in acciaio Modello 11/30  | 434900 11/30 |
| Supporto piegato per comparatori <sup>45°</sup> Lunghezza dello stelo 50 mm | 434917 50    |
| Tastatore in acciaio Modello 11/20  | 434900 11/20 |
| Prolunga per sonde Lunghezza L 80 mm  | 434920 80    |
| Tastatore in acciaio Modello 18/3   | 434900 18/3  |
| Tastatore in metallo duro Modello 18/3                                      | 434910 18/3  |
| Tastatore Schwenk   | 434912       |
| Prolunga per sonde Lunghezza L 20 mm  | 434920 20    |
| Prolunga per sonde Lunghezza L 70 mm  | 434920 70    |
| Tastatore in acciaio Modello 28   | 434900 28    |
| Prolunga per sonde Lunghezza L 100 mm                                       | 434920 100   |
| Tastatore in acciaio Modello 30/10  | 434900 30/10 |
| Prolunga per sonde Lunghezza L 30 mm  | 434920 30    |
| Tastatore in acciaio Modello 11/15  | 434900 11/15 |
| Tastatore in acciaio Modello 11/25  | 434900 11/25 |
| Tastatore in metallo duro Modello 14  | 434910 14    |
| Tastatore in acciaio Modello 14/20  | 434900 14/20 |
| Tastatore in acciaio Modello 18/1   | 434900 18/1  |
| Tastatore in acciaio Modello 24   | 434900 24    |
| Tastatore in metallo duro Modello 11  | 434910 11    |
| Tastatore in acciaio Modello 29/20  | 434900 29/20 |
| Prolunga per sonde Lunghezza L 15 mm  | 434920 15    |
| Prolunga per sonde Lunghezza L 90 mm  | 434920 90    |
| Vetro per comparatore Modello 58  | 432260 58    |
| Tastatore in acciaio Modello 20   | 434900 20    |
| Comparatore antiurto Intervallo di misurazione / Ø Cassa 10/58 mm           | 432000 10/58 |