

 Mahr**Comparatore a leva, lunghezza asta tastatrice 14,5 mm Set di 3 pezzi, Campo di misura per direzione / Ø cassa: 0,4/29mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	436302 0,4/29
GTIN	4067263133018
Classe articolo	43A

Descrizione**Esecuzione:**

Tastatori a leva di alta precisione con meccanismo montato su rubini in esecuzione robusta e funzionale. Il corpo e i prismi di tenuta a coda di rondine sono realizzati in un pezzo unico, pertanto l'attacco è particolarmente resistente alla flessione. Protetto contro la corrosione grazie alla cromatura opaca della cassa.

Con lettura 1/100.

Mahr – Strumento di misura montato su rubini con sfera di misura in HM. Supporto dell'asta tastatrice in forcella monoblocco, particolare precisione di allineamento; amagnetico.

Uso:

Verificatore di alesaggio di precisione per controllare l'errore rispetto alla misura nominale nei controlli di rotazione concentrica, nelle misurazioni di interni, nei controlli di parallelismo e di planarità e per l'allineamento di pezzi.

Fornitura:

3 x comparatori a leva n. art. 436301 Dim. 0,4/29.

Incluso codolo di serraggio Ø 8 mm.

Accessori speciali:

Supporto quadro n. art. 436510, supporto di centraggio n. art. 436512, supporto articolato portacomparatori n. art. 359680.

Ricambi:

Punta tastatrice di ricambio con sfera in HM o di rubino disponibile su richiesta.

Nota:

Informazioni supplementari DIN 2270: Risoluzione 0,01 – errore ammesso 10 µm, errore ammesso totale 13 µm, errore di inversione 3 µm.

Descrizione tecnica

Risoluzione	0,01 mm
Ø Alloggiamento	29 mm
Ø Sfera di misura	2 mm
Movimento tastatore	2×110° grado
Forza di misura	0,15 N
Intervallo di misurazione per direzione	0,4 mm
Ø Codolo di serraggio h6	8 mm
Norma	DIN 2270
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	C5
Tipo di prodotto	Comparatore a leva

Servizi

Rapporto di taratura Comparatore a leva Modello 3X	023330 3X
Certificato DAkkS Comparatore a leva Modello 3X	023340 3X

Accessori

Stelo per comparatore a leva Ø Codolo h6 4 mm	436311 4
Supporto quadro per tastatore piccolo	436510
Lente di ricambio per comparatore a leva Ø Esterno 30 mm	436328 30
Stelo per comparatore a leva Ø Codolo h6 8 mm	436311 8
	436371 2R

Punta tastatrice in HM, lunghezza asta tastatrice 14,5 mm
Ø Sfera di misura 2R mm

Supporto snodato Raggio d'azione 120 mm

359680 120

Punta tastatrice in HM, lunghezza asta tastatrice 14,5 mm
Ø Sfera di misura 3 mm

436371 3

Punta tastatrice in HM, lunghezza asta tastatrice 14,5 mm
Ø Sfera di misura 1 mm

436371 1

Punta tastatrice in HM, lunghezza asta tastatrice 14,5 mm
Ø Sfera di misura 2 mm

436371 2

Comparatore a leva, lunghezza asta tastatrice 14,5 mm
Intervallo di misurazione per direzione / Ø Cassa 0,4/29 mm

436301 0,4/29