

Garant

Flessometro Set di 3 pezzi, Lunghezza: 3m



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 461901 3 |
| GTIN | 4062406206628 |
| Classe articolo | 41H |

Descrizione

Esecuzione:

Un flessometro di qualità particolarmente elevata con un alloggiamento in poliammide rinforzata con fibra di vetro e riavvolgimento automatico del nastro.

Le superfici di contatto e i pulsanti di arresto sono rivestiti in **Haptoprene bicomponente** per garantire un'impugnatura perfetta.

I cuscinetti radenti in Teflon garantiscono lo scorrimento delicato ed estremamente leggero.

L'innovativo ammortizzatore in gomma speciale assorbe l'energia del contraccolpo, proteggendo il polso da eventuali traumi.

Profilo in alluminio integrato sulla parte inferiore per una posizione precisa.

Una vernice speciale protegge efficacemente il nastro dall'usura. L'aggiunta di un sistema antiriflesso assicura una visione chiara con qualsiasi tipo di luce.

Risoluzione mm

Fornitura:

3x flessometri n. art. 461900.

Descrizione tecnica

| | |
|----------------------|--------|
| Lunghezza del nastro | 3 m |
| Larghezza del nastro | 13 mm |
| Colore del nastro | bianco |
| Altezza corpo | 59 mm |
| Lunghezza corpo | 62 mm |

Scheda tecnica

| | |
|------------------|-------------|
| Larghezza corpo | 26 mm |
| Norma | EG II |
| Taratura | G1 |
| Tipo di prodotto | Flessometro |

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/461901-3>