



Lampada per macchina a LED piatto, Modello: 546mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081438 546
GTIN	4260131238680
Classe articolo	08C

Descrizione

Esecuzione:

Robuste lampade a LED per macchine in **alloggiamento in alluminio** e disco in acrilico satinato, per **un'illuminazione omogenea a 160°**.

- **Senza sfarfallii né riflessi.**
- **Collegamento ad alimentatore da 24 V o al comando macchina da 24 V.**

Barra luminosa piatta, orientabile a 45°.

Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusi magneti con rivestimento in gomma e alimentatore.

Descrizione tecnica

Potenza luminosa	24 W
Corrente di illuminazione	2400 lm
Lampadine	Modulo LED

Altezza complessiva	36 mm
Alimentazione	Alimentazione di rete
Zona ATEX	Nessuna
Lunghezza complessiva	546 mm
Larghezza complessiva	40 mm
Grado di protezione IP	IP 67
Tipo di prodotto	Lampada per macchine