



## Lampada per macchina a LED piatto, Modello: 303mm



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 081438 303    |
| GTIN            | 4260131238673 |
| Classe articolo | 08C           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

Robuste lampade a LED per macchine in **alloggiamento in alluminio** e disco in acrilico satinato, per **un'illuminazione omogenea a 160°**.

- **Senza sfarfallii né riflessi.**
- **Collegamento ad alimentatore da 24 V o al comando macchina da 24 V.**

Barra luminosa piatta, orientabile a 45°.

#### Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

#### Fornitura:

Inclusi magneti con rivestimento in gomma e alimentatore.

### Descrizione tecnica

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Corrente di illuminazione | 1200 lm    |
| Potenza luminosa          | 12 W       |
| Lampadine                 | Modulo LED |

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Altezza complessiva    | 39 mm                 |
| Alimentazione          | Alimentazione di rete |
| Lunghezza complessiva  | 303 mm                |
| Zona ATEX              | Nessuna               |
| Larghezza complessiva  | 40 mm                 |
| Grado di protezione IP | IP 67                 |
| Tipo di prodotto       | Lampada per macchine  |