

Scaffalature con ripiani, 1 elemento base, 2 elementi aggiuntivi, Profondità 400 mm, Altezza / Larghezza ripiani: 2000/1000mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	990531 2000/1000
GTIN	
Classe articolo	96P

Descrizione

Esecuzione:

Telai profilati a T e ripiani zincati. Con un **carico ripiano** massimo di 150 kg per ripiano. Piani d'appoggio con passo da 25 mm. Montaggio rapido grazie all'esecuzione semplice a innesto.

Carico modulo: 1.300 kg con un'altezza di 2.000 mm.

Uso:

Ideali per industria, artigianato, commercio, uffici, archivi, ecc. con utilizzo ottimale dello spazio.

Nota:

- **Piedini di bloccaggio compresi nella fornitura.**
- **Materiale di fissaggio al pavimento e al muro non compresi nella fornitura.**
- **Utilizzabile da un lato (irrigidimento tramite la diagonale di rinforzo).**
- **Altezza K del primo ripiano da terra: max 600 mm.**
- **La merce viene fornita smontata per ottimizzare il trasporto. Montaggio escluso.**

Descrizione tecnica

Numero ripiani	15
Dimensione di montaggio	3072x436 mm

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	150 kg
Spessore ripiano	25 mm
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Esecuzione di montaggio	Scaffalatura a innesto
Materiale	zincata
Attributo del nome del prodotto	Profondità 400 mm
Tipo di prodotto	Scaffale con ripiani