



## Set da officina, Numero degli utensili: 26



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	955081 26
GTIN	4062406207182
Classe articolo	91A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Assortimenti di utensili in alloggiamenti sagomati in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell'espanso è resistente all'olio e impermeabile. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto grigio mette subito in evidenza gli utensili mancanti.

Inserti in espanso rigido per assortimento di base per un cassetto completo con superficie utile 20×20G.

#### Per:

Banchi da lavoro GridLine Ready-to-go, banchi da lavoro GridLine Vario con cassetiera 24G, cassetiera GridLine 24G, cassettiere per utensili GridLine 24×24G, cassetti GridLine 20×20G, GridLine XL ToolCar n. art. 914590.

#### Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 955081: 1 pz.

Lampada tascabile a LED HOLEX n. art. 081437 Dim. BLACK: 1 pz.

Calibro a corsoio digitale ABS HOLEX n. art. 412821 Dim. 150: 1 pz.

Micrometro HOLEX n. art. 420200 Dim. 0 – 25: 1 pz.

Flessometro HOLEX n. art. 462010 Dim. 3: 1 pz.

Livella a bolla HOLEX n. art. 467435 Dim. 300: 1 pz.

Chiavi a forchetta doppia HOLEX n. art. 610950 Dim. 6×7; 8×9; 10×11 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22: cad. 1 pz.

Set di chiavi maschio esagonali HOLEX n. art. 627225 Dim. 9: 1 pz.

Giravite HOLEX per viti con intaglio e impugnatura robusta n. art. 660701 Dim. 3,5; 5,5; 8: cad. 1 pz.

Giravite corto per viti con intaglio di HOLEX n. art. 664201 Dim. 5,5: 1 pz.

Giravite HOLEX per viti con impronta a croce Phillips con impugnatura robusta n. art. 668401 Dim. 1; 2; 3: cad. 1 pz.

Giravite HOLEX corto per viti con impronta a croce Phillips n. art. 668471 Dim. 2: 1 pz.

Pinza universale in vanadio HOLEX n. art. 702995 Dim. 160: 1 pz.

Pinza regolabile HOLEX n. art. 706145 Dim. 250: 1 pz.

Pinza a becchi mezzotondi HOLEX n. art. 713195 Dim. 160: 1 pz.

Martello da fabbro HOLEX n. art. 750125 Dim. 300: 1 pz.

## Descrizione tecnica

Numero degli utensili	26
Superficie utile dei cassettei in G	20×20
Larghezza in G	20
Profondità	500 mm
Profondità in G	20
Larghezza	500 mm
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Esecuzione	per cassettei dei carrelli per officina
Per altezza frontalini dei cassettei	100 mm
Per altezza frontalini dei cassettei	125 mm
Per altezza frontalini dei cassettei	150 mm
Per altezza frontalini dei cassettei	200 mm
Per altezza frontalini dei cassettei	250 mm
Per altezza frontalini dei cassettei	300 mm
Forma in espanso rigido LD45, spessore	30 mm
Altezza minima appropriata frontalino cassettei	100 mm
Tipo di prodotto	Inserto in espanso rigido

## Accessori

Giravite per viti con impronta a croce Phillips, corto Dim. dell'impronta a croce 2	668471 2
Martello per meccanica Peso senza manico 300 g	750125 300
Lampade tascabili a LED con batterie Colore BLACK	081437 BLACK
Chiave a forchetta doppia Larghezza chiavi 18X21 mm	610950 18X21
Flessometro Lunghezza del nastro 3 m	462010 3
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura robusta Larghezza delle punte b 8 mm	660701 8
Pinza a becchi mezzotondi dritti, lucidata, con manici Lunghezza complessiva 160 mm	713195 160
Set di chiavi maschio esagonali piegate esecuzione nichelata Numero di giraviti 9	627225 9
Micrometro Intervallo di misurazione 0-25 mm	420200 0-25
Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura robusta Dim. dell'impronta a croce 1	668401 1
Chiave a forchetta doppia Larghezza chiavi 19X22 mm	610950 19X22
Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura robusta Dim. dell'impronta a croce 3	668401 3
Chiave a forchetta doppia Larghezza chiavi 14X15 mm	610950 14X15
Chiave a forchetta doppia Larghezza chiavi 6X7 mm	610950 6X7
Pinza universale in vanadio, lucidata, con manici in bimatereale Lunghezza complessiva 160 mm	702995 160
Alloggiamento in espanso rigido per assortimenti di utensili per set in espanso rigido 955081	952001 955081
Giravite per viti con intaglio, corto Larghezza delle punte b 5,5 mm	664201 5,5
Chiave a forchetta doppia Larghezza chiavi 8X9 mm	610950 8X9
Pinza regolabile bonderizzata, con manici Lunghezza complessiva 250 mm	706145 250
Chiave a forchetta doppia Larghezza chiavi 10X11 mm	610950 10X11
Livella a bolla in alluminio Lunghezza 300 mm	467435 300
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura robusta Larghezza delle punte b 5,5 mm	660701 5,5

Calibro a corsoio digitaleABS Intervallo di misurazione 150 mm	412821 150
Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura robusta Dim. dell'impronta a croce 2	668401 2
Chiave a forchetta doppia Larghezza chiavi 12X13 mm	610950 12X13
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura robusta Larghezza delle punte b 3,5 mm	660701 3,5
Chiave a forchetta doppia Larghezza chiavi 16X17 mm	610950 16X17