

**Giramaschi, regolabile, Modello: 0****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	148410 0
GTIN	4062406208165
Classe articolo	12L

Descrizione**Esecuzione:**

Con ganasce temprate e impugnature in acciaio. Un'impugnatura svitabile per eseguire lavori in punti stretti.

Per sollecitazioni **normali**: corpo in lega di zinco.

Descrizione tecnica

Per maschi a mano DIN 352	M1 – M8
Lunghezza complessiva	125 mm
Apertura \square	2 - 5 mm
Per \varnothing alesatori a mano DIN 206	2,5 - 6,5 mm
Norma	DIN 1814
Tipo di prodotto	Giramaschi