



## Giramaschi, regolabile, Modello: 3



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	148410 3
GTIN	4062406208202
Classe articolo	12L

### Descrizione

#### Esecuzione:

Con ganasce temprate e impugnature in acciaio. Un'impugnatura svitabile per eseguire lavori in punti stretti.

Per sollecitazioni **normali**: corpo in lega di zinco.

### Descrizione tecnica

Per $\varnothing$ alesatori a mano DIN 206	6,5 - 15 mm
Lunghezza complessiva	370 mm
Per maschi a mano DIN 352	M5 – M20
Apertura $\square$	4,9 - 12 mm
Norma	DIN 1814
Tipo di prodotto	Giramaschi