



Giramaschi, regolabile, Modello: 1



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	148410 1
GTIN	4062406208172
Classe articolo	12L

Descrizione

Esecuzione:

Con ganasce temprate e impugnature in acciaio. Un'impugnatura svitabile per eseguire lavori in punti stretti.

Per sollecitazioni **normali**: corpo in lega di zinco.

Descrizione tecnica

Apertura <input type="checkbox"/>	2 - 6,3 mm
Per maschi a mano DIN 352	M1 – M10
Lunghezza complessiva	175 mm
Per \varnothing alesatori a mano DIN 206	2,5 - 7,5 mm
Norma	DIN 1814
Tipo di prodotto	Giramaschi