

**Giramaschi, regolabile, Modello: 1.1/2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	148410 1.1/2
GTIN	4062406208189
Classe articolo	12L

Descrizione**Esecuzione:**

Con ganasce temprate e impugnature in acciaio. Un'impugnatura svitabile per eseguire lavori in punti stretti.

Per sollecitazioni **normali**: corpo in lega di zinco.

Descrizione tecnica

Per Ø alesatori a mano DIN 206	2,5 - 9,5 mm
Apertura □	2 - 8 mm
Lunghezza complessiva	175 mm
Per maschi a mano DIN 352	M1 – M12
Norma	DIN 1814
Tipo di prodotto	Giramaschi