

**Giramaschi, regolabile, Modello: 2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	148410 2
GTIN	4062406208196
Classe articolo	12L

Descrizione**Esecuzione:**

Con ganasce temprate e impugnature in acciaio. Un'impugnatura svitabile per eseguire lavori in punti stretti.

Per sollecitazioni **normali**: corpo in lega di zinco.

Descrizione tecnica

Per Ø alesatori a mano DIN 206	5 - 10 mm
Lunghezza complessiva	265 mm
Apertura \square	3 - 9 mm
Per maschi a mano DIN 352	M4 – M12
Norma	DIN 1814
Tipo di prodotto	Giramaschi