

**Giramaschi, regolabile, Modello: 4****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 148410 4 |
| GTIN | 4062406210410 |
| Classe articolo | 12L |

Descrizione**Esecuzione:**

Con ganasce temprate e impugnature in acciaio. Un'impugnatura svitabile per eseguire lavori in punti stretti.

Per sollecitazioni **normali**: corpo in lega di zinco.

Descrizione tecnica

| | |
|--|-------------|
| Lunghezza complessiva | 480 mm |
| Per \varnothing alesatori a mano DIN 206 | 7 - 20 mm |
| Apertura \square | 5,5 - 16 mm |
| Per maschi a mano DIN 352 | M9 – M27 |
| Norma | DIN 1814 |
| Tipo di prodotto | Giramaschi |