

**Giramaschi, regolabile, Modello: 5****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	148410 5
GTIN	4062406210427
Classe articolo	12L

Descrizione**Esecuzione:**

Con ganasce temprate e impugnature in acciaio. Un'impugnatura svitabile per eseguire lavori in punti stretti.

Per sollecitazioni **normali**: corpo in lega di zinco.

Descrizione tecnica

Per maschi a mano DIN 352	M12 – M33
Lunghezza complessiva	700 mm
Per Ø alesatori a mano DIN 206	9 - 26 mm
Apertura <input type="checkbox"/>	7 - 20 mm
Norma	DIN 1814
Tipo di prodotto	Giramaschi