

**Garant****Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda, Apertura: 24X27mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	615600 24X27
GTIN	4062406221058
Classe articolo	61A

**Descrizione****Esecuzione:**

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.

Pratico corpo profilato, antiscivolo. Molto durevole ed estremamente resistente. Lato anello con profilo **HT-Drive**.

**Norma:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Materiale:**

Acciaio al cromo; cromato (resistente al distacco); superfici arrotondate.

**Nota:**

**HT-Drive** – il profilo straordinariamente preciso.

**Vantaggi**

- **Le viti vengono strette sui fianchi.**
- **Le viti non si rovinano.**
- **Durano più a lungo.**
- **Maggiore superficie di aderenza tra vite e utensile.**
- **Presenza sicura e maggiore capacità di trasmissione del momento torcente.**

**Descrizione tecnica**

Ø Massimo anello D <sub>2</sub> max	40 mm
Dimensione apertura	metrica
Lunghezza chiave L	330 mm
Apertura <sub>2</sub>	27 mm
Apertura <sub>1</sub>	24 mm

Ø Massimo anello D <sub>1</sub> max	36 mm
Posizione anello	75 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	es. opaca cromata
Anello a profonda curvatura	sì
Anello aperto	no
Tipo di prodotto	Chiave