

**Garant****Chiave a forchetta doppia, Larghezza chiavi: 10X11 mm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 610600 10X11  |
| GTIN            | 4062406220204 |
| Classe articolo | 61A           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.

Con corpo profilato ottimizzato per garantire una buona presa ed effettuare i lavori in modo ergonomico. Molto durevole ed estremamente resistente.

**Norma:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, cromato opaco e resistente al distacco.

**Descrizione tecnica**

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Lunghezza chiave L        | 155 mm   |
| Dimensione apertura       | Metrica  |
| Apertura <sub>1</sub>     | 10 mm    |
| Apertura bocca massima b1 | 24 mm    |
| Apertura <sub>2</sub>     | 11 mm    |
| Apertura bocca massima b2 | 27 mm    |
| Altezza bocca massima h   | 5 mm     |
| Norma                     | ISO 3318 |
| Norma                     | DIN 3110 |
| Posizione della bocca 1   | 15 grado |

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Posizione della bocca 2            | 15 grado                 |
| Materiale                          | Acciaio al cromo-vanadio |
| Superficie                         | es. opaca cromata        |
| Antiscintilla                      | no                       |
| Aperture uguali da entrambi i lati | no                       |
| Tipo di prodotto                   | Chiave                   |