

Garant**Chiave a forchetta doppia, Larghezza chiavi: 22X24mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	610600 22X24
GTIN	4062406220396
Classe articolo	61A

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.

Con corpo profilato ottimizzato per garantire una buona presa ed effettuare i lavori in modo ergonomico. Molto durevole ed estremamente resistente.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato opaco e resistente al distacco.

Descrizione tecnica

Apertura ₂	24 mm
Apertura ₁	22 mm
Apertura bocca massima b1	49 mm
Lunghezza chiave L	250 mm
Altezza bocca massima h	8 mm
Apertura bocca massima b2	53 mm
Dimensione apertura	Metrica
Norma	ISO 3318
Norma	DIN 3110
Posizione della bocca 1	15 grado

Posizione della bocca 2	15 grado
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	es. opaca cromata
Antiscintilla	no
Aperture uguali da entrambi i lati	no
Tipo di prodotto	Chiave