

Garant**Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda, Apertura: 19X22mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 615600 19X22 |
| GTIN | 4062406220990 |
| Classe articolo | 61A |

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.

Pratico corpo profilato, antiscivolo. Molto durevole ed estremamente resistente. Lato anello con profilo **HT-Drive**.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiale:

Acciaio al cromo; cromato (resistente al distacco); superfici arrotondate.

Nota:

HT-Drive – il profilo straordinariamente preciso.

Vantaggi

- **Le viti vengono strette sui fianchi.**
- **Le viti non si rovinano.**
- **Durano più a lungo.**
- **Maggiore superficie di aderenza tra vite e utensile.**
- **Presenza sicura e maggiore capacità di trasmissione del momento torcente.**

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Lunghezza chiave L | 300 mm |
| Apertura ₁ | 19 mm |
| Apertura ₂ | 22 mm |
| Ø Massimo anello D ₂ max | 34 mm |
| Ø Massimo anello D ₁ max | 29 mm |

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Dimensione apertura | metrica |
| Posizione anello | 75 grado |
| Processo di produzione | forgiato |
| Materiale | Acciaio al cromo-vanadio |
| Superficie | es. opaca cromata |
| Anello a profonda curvatura | sì |
| Anello aperto | no |
| Tipo di prodotto | Chiave |