

**Garant****Chiavi combinate, esecuzione lunga, Apertura: 17mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	614600 17
GTIN	4062406220686
Classe articolo	61A

**Descrizione****Esecuzione:**

Forgiate. Con apertura a tolleranze strette.

Pratico corpo profilato, antiscivolo. Max. capacità di trasmissione del momento torcente, lunga durata. **Lato anello a profonda curvatura.**

**Norma:**

**DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738**

**Materiale:**

Acciaio al cromo; cromato (resistente al distacco); superfici arrotondate.

**Nota:**

Profilo speciale **HT-Drive**. Un profilo di estrema precisione studiato per l'aviazione e l'aeronautica spaziale. Gli utensili con questo profilo sono riconoscibili dal contrassegno **HT-drive**.

**Vantaggi:**

- **Le viti vengono strette sui fianchi. – Le viti non si rovinano. – Durano più a lungo.**
- **Maggiore superficie di aderenza tra vite e utensile. – Presa sicura e maggiore capacità di trasmissione della forza.**

**Descrizione tecnica**

Altezza massima anello $h_{2\max}$	12 mm
Dimensione apertura	Metrica
Altezza bocca massima $h_1$	8 mm
Apertura	17 mm
Lunghezza chiave L	240 mm
Posizione anello	10 grado

Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo
Superficie	rivestimento al NiCr
Antiscintilla	no
Anello a profonda curvatura	sì
Tipo di prodotto	Chiave