

Garant**Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda, Apertura: 24X26mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	615600 24X26
GTIN	4062406221041
Classe articolo	61A

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.

Pratico corpo profilato, antiscivolo. Molto durevole ed estremamente resistente. Lato anello con profilo **HT-Drive**.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiale:

Acciaio al cromo; cromato (resistente al distacco); superfici arrotondate.

Nota:

HT-Drive – il profilo straordinariamente preciso.

Vantaggi

- **Le viti vengono strette sui fianchi.**
- **Le viti non si rovinano.**
- **Durano più a lungo.**
- **Maggiore superficie di aderenza tra vite e utensile.**
- **Preso sicura e maggiore capacità di trasmissione del momento torcente.**

Descrizione tecnica

Apertura ₂	26 mm
Ø Massimo anello D ₂ max	40 mm
Lunghezza chiave L	330 mm
Ø Massimo anello D ₁ max	36 mm
Dimensione apertura	metrica

Apertura ₁	24 mm
Posizione anello	75 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	es. opaca cromata
Anello a profonda curvatura	sì
Anello aperto	no
Tipo di prodotto	Chiave