



Mandrino con bloccaggio radiale Extra RV esecuzione in metallo, Modello: 13-1/2



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	342204 13-1/2
GTIN	4019208450308
Classe articolo	39R

Descrizione

Esecuzione:

- **Mandrino senza chiave con bloccaggio automatico. Non è più necessario alcun serraggio supplementare (in particolare per la foratura a percussione).**
- **Molto ergonomico e facile da utilizzare, con esagono di manovra.**
- **Buona precisione di concentricità radiale.**
- **Esecuzione forata per rotazione oraria e antioraria (filettatura M5 o M6).**

Con protezione all'avviamento.

Corpo del mandrino monopezzo; il mandrino può essere aperto con una sola mano quando il trapano si arresta. Forma estremamente corta.

Descrizione tecnica

Lunghezza della testina aperta	51 mm
Lunghezza della testina chiusa	60,9 mm
Potenza massima	1100 W
Adattatore	1/2-20 pollici
Campo di serraggio	1,5 - 13 mm

Modello	13-1/2
Ø Esterno	42,4 mm
Bloccaggio radiale	sì
Tipo di prodotto	Mandrino senza chiave