



Mandrino con bloccaggio radiale Extra RV esecuzione in metallo, Modello: 13-9/16



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	342204 13-9/16
GTIN	4019208450292
Classe articolo	39R

Descrizione

Esecuzione:

- **Mandrino senza chiave con bloccaggio automatico. Non è più necessario alcun serraggio supplementare (in particolare per la foratura a percussione).**
- **Molto ergonomico e facile da utilizzare, con esagono di manovra.**
- **Buona precisione di concentricità radiale.**
- **Esecuzione forata per rotazione oraria e antioraria (filettatura M5 o M6).**

Con protezione all'avviamento.

Corpo del mandrino monopezzo; il mandrino può essere aperto con una sola mano quando il trapano si arresta. Forma estremamente corta.

Descrizione tecnica

Ø Esterno	42,4 mm
Adattatore	9/16-20 pollici
Lunghezza della testina aperta	51 mm
Campo di serraggio	1,5 - 13 mm
Modello	13-1/2

Lunghezza della testina chiusa	60,9 mm
Potenza massima	1100 W
Bloccaggio radiale	sì
Tipo di prodotto	Mandrino senza chiave