


**Garant****Ganascia riportata sistema LANG rivestita, Per modello: 125****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	363022 125
GTIN	4062406221393
Classe articolo	310

**Descrizione****Esecuzione:**

Ganasce combinate con dentatura Gripp e superficie di serraggio liscia.  
Con rivestimento sulla superficie di serraggio liscia per una forza di tenuta ottimale.  
Una goffratura preliminare del profilo dei denti è necessaria.

**Descrizione tecnica**

Altezza $h_1$	3 mm
$b_1$	125 mm
Lunghezza ganasce l	66 mm
Lunghezza $l_1$	3 mm
Per codice a colori	Xtric 125
Altezza $h_2$	18 mm
Altezza ganasce h	38 mm
Peso	1,35 kg
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite

