


Garant**Ganascia riportata sistema LANG, Per modello: 125****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	363018 125
GTIN	4062406221386
Classe articolo	310

Descrizione**Esecuzione:**

Ganasce combinate con dentatura Gripp e superficie di serraggio liscia.
Una goffatura preliminare del profilo dei denti è necessaria.

Descrizione tecnica

Per codice a colori	Xtric 125
Altezza h_1	3 mm
Lunghezza l_1	3 mm
b_1	125 mm
Lunghezza ganasce l	66 mm
Altezza ganasce h	38 mm
Altezza h_2	18 mm
Peso	1,35 kg
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite

