

Garant**Ganascia riportata sfalsata sistema LANG, Modello: 125****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	363043 125
GTIN	4062406221553
Classe articolo	310

Descrizione**Esecuzione:**

Una goffatura preliminare del profilo dei denti è necessaria. Con stadio di presa di 3 mm e superficie di serraggio liscia.

Uso:

Per evitare fessure di serraggio. Vedere panoramica delle aperture.

Descrizione tecnica

Lunghezza ganasce l	66 mm
Per codice a colori	Xtric 125
Altezza h ₂	15 mm
Larghezza ganasce b	125 mm
Altezza ganasce h	38 mm
Lunghezza l ₃	28,5 mm
l ₂	14,5 mm
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite

