

Garant**Filiere HSS-E, MF: 2,5X0,35**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	141055 2,5X0,35
GTIN	4062406223328
Classe articolo	11K

Descrizione

Esecuzione:

Forma chiusa preincisa **con imbocco corretto su entrambi i lati.**

Imbocco a 2 spire. Lappate e nitrurate, angolo di spoglia superiore ca. 15°. **Per acciai ad alta resistenza e inossidabili.**

Direzione di taglio: destra

Classe di tolleranza: DIN 13 6g

Passo: 0,35 mm

Ø esterno: 20 mm

Altezza: 5 mm

Descrizione tecnica

Ø Esterno	20 mm
Passo	0,35 mm
Altezza	5 mm
Classe di tolleranza	DIN 13 6g

Misura del filetto	M2,5×0,35
Tipo di filettatura	MF
Angolo di filetto	60 grado
Materiale da taglio	HSS E
Norma	EN 22568
Direzione di taglio	destra
Tipo di prodotto	Filiere

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	limitatamente adatto		
INOX < 900 N/mm ²	idoneo		
INOX > 900 N/mm ²	limitatamente adatto		
Olio	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		