

**Garant****Filiere HSS, MF: 7X0,5**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	141050 7X0,5
GTIN	4062406222918
Classe articolo	11K

## Descrizione

### Esecuzione:

Forma chiusa preincisa **con imbocco corretto su entrambi i lati.**

### Imbocco a 1 spira e 3/4.

Direzione di taglio: destra

Classe di tolleranza: DIN 13 6g

Passo: 0,5 mm

Ø esterno: 25 mm

Altezza: 9 mm

## Descrizione tecnica

Classe di tolleranza	DIN 13 6g
Ø Esterno	25 mm
Altezza	9 mm
Passo	0,5 mm
Misura del filetto	M7×0,5

Tipo di filettatura	MF
Angolo di filetto	60 grado
Materiale da taglio	HSS
Norma	EN 22568
Direzione di taglio	destra
Tipo di prodotto	Filiere

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto		
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Olio	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		