

**Garant**
**Filiere 6g, M: M11**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	140300 M11
GTIN	4062406221164
Classe articolo	11K

### Descrizione

#### Esecuzione:

Forma chiusa preincisa.  $\geq$  **M3 con imbocco corretto su entrambi i lati** per agevolare l'esecuzione del filetto ed evacuare correttamente i trucioli nella direzione di taglio. **Imbocco a 1 spira e 3/4.**

Direzione di taglio: destra

Classe di tolleranza: DIN 13 6g

Passo: 1,5 mm

Ø esterno: 30 mm

Altezza: 11 mm

### Descrizione tecnica

Passo	1,5 mm
Ø Esterno	30 mm
Classe di tolleranza	DIN 13 6g
Altezza	11 mm

Misura del filetto	M11
Tipo di filettatura	M
Angolo di filetto	60 grado
Materiale da taglio	HSS
Norma	EN 22568
Direzione di taglio	destra
Tipo di prodotto	Filiere

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto		
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Olio	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		