

Garant**Filiere, G: G3**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	142060 G3
GTIN	4062406224158
Classe articolo	11K

Descrizione

Esecuzione:Filiere **esagonale senza** imbocco corretto; per la ripassatura.**Uso:****Per filettatura gas, Whitworth cilindrica** DIN ISO 228/1.

Norma: DIN 382

Filetti per pollice: 11

Ø Filettatura: 87,88 mm

Apertura: 130 mm

Altezza: 25 mm

Descrizione tecnica

Altezza	25 mm
Filetti per pollice	11
Apertura	130 mm
Ø Filettatura	87,88 mm
Misura del filetto	G3

Classe di tolleranza	A
Direzione di taglio	destra
Tipo di filettatura	G
Angolo di filetto	55 grado
Materiale da taglio	HSS
Norma	DIN 382
Tipo di prodotto	Filiere

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto		
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1100 N/mm ²	limitatamente adatto		
INOX < 900 N/mm ²	limitatamente adatto		
CuZn	limitatamente adatto		
Olio	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		