

Garant**Filiera, UNF: 1.1/4-12**

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|-----------------|
| Numero d'ordine | 142620 1.1/4-12 |
| GTIN | 4062406224264 |
| Classe articolo | 11K |

Descrizione

Esecuzione:

Forma chiusa preincisa; **con imbocco corretto su entrambi i lati** per agevolare l'esecuzione del filetto ed evacuare correttamente i trucioli nella direzione di taglio. **Imbocco a 1 spira e 3/4.**

Uso:

Per filettatura americana a passo fine UNF ASME – B1.1.

Classe di tolleranza: 2A

Filetti per pollice: 12

Ø Filettatura: 31,75 mm

Ø esterno: 65 mm

Altezza: 18 mm

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------|----------|
| Altezza | 18 mm |
| Ø Esterno | 65 mm |
| Filetti per pollice | 12 |
| Ø Filettatura | 31,75 mm |

| | |
|----------------------|--------------|
| Misura del filetto | 1.1/4-12 UNF |
| Direzione di taglio | destra |
| Tipo di filettatura | UNF |
| Angolo di filetto | 60 grado |
| Materiale da taglio | HSS |
| Norma | EN 22568 |
| Classe di tolleranza | 2A |
| Tipo di prodotto | Filiere |

Dati utente

| | Idoneità | V _c | Codice ISO |
|---------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Alluminio (a truciolo corto) | limitatamente adatto | | |
| Acciaio < 500 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 750 N/mm ² | idoneo | | |
| Olio | idoneo | | |
| a secco | limitatamente adatto | | |