

Garant**Filiera Esagono, M: M11****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 140920 M11 |
| GTIN | 4062406221881 |
| Classe articolo | 11K |

Descrizione**Esecuzione:**

Con esagono esterno per chiavi normalizzate. **Senza** imbocco corretto. **Imbocco a 1 spira e 3/4.**

Nota:

Per la ripassatura di filetti danneggiati o per il taglio in punti di difficile accesso.

Classe di tolleranza: DIN 13 6g

Passo: 1,5 mm

Apertura: 27 mm

Altezza: 11 mm

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------|--------|
| Passo | 1,5 mm |
| Apertura | 27 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Misura del filetto | M11 |
| Direzione di taglio | destra |
| Tipo di filettatura | M |

| | |
|----------------------|-----------|
| Angolo di filetto | 60 grado |
| Materiale da taglio | HSS |
| Norma | DIN 382 |
| Classe di tolleranza | DIN 13 6g |
| Tipo di prodotto | Filiere |

Dati utente

| | Idoneità | V _c | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Alluminio (a truciolo corto) | limitatamente adatto | | |
| Acciaio < 500 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 750 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 900 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 1100 N/mm ² | limitatamente adatto | | |
| INOX < 900 N/mm ² | limitatamente adatto | | |
| CuZn | limitatamente adatto | | |
| Olio | idoneo | | |
| a secco | limitatamente adatto | | |