

**Garant****Filiere HSS, MF: 5,5X0,9**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	141050 5,5X0,9
-----------------	----------------

GTIN	4062406223106
------	---------------

Classe articolo	11K
-----------------	-----

## Descrizione

### Esecuzione:

Forma chiusa preincisa **con imbocco corretto su entrambi i lati.**

**Imbocco a 1 spira e 3/4.**

Direzione di taglio: destra

Classe di tolleranza: DIN 13 6g

Passo: 0,9 mm

Ø esterno: 20 mm

Altezza: 5 mm

## Descrizione tecnica

Ø Esterno	20 mm
-----------	-------

Altezza	5 mm
---------	------

Classe di tolleranza	DIN 13 6g
----------------------	-----------

Passo	0,9 mm
-------	--------

Misura del filetto	M5,5×0,9
--------------------	----------

Tipo di filettatura	MF
Angolo di filetto	60 grado
Materiale da taglio	HSS
Norma	EN 22568
Direzione di taglio	destra
Tipo di prodotto	Filiere

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto		
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Olio	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		