

Garant**Filiere HSS, MF: 56X4****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	141050 56X4
GTIN	4062406223182
Classe articolo	11K

Descrizione**Esecuzione:**

Forma chiusa preincisa **con imbocco corretto su entrambi i lati.**

Imbocco a 1 spira e 3/4.

Direzione di taglio: destra

Classe di tolleranza: DIN 13 6g

Passo: 4 mm

Ø esterno: 105 mm

Altezza: 22 mm

Descrizione tecnica

Altezza	22 mm
Ø Esterno	105 mm
Passo	4 mm
Classe di tolleranza	DIN 13 6g
Misura del filetto	M56x4

Tipo di filettatura	MF
Angolo di filetto	60 grado
Materiale da taglio	HSS
Norma	EN 22568
Direzione di taglio	destra
Tipo di prodotto	Filiere

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto		
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo		
Olio	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		