

**Garant****Filiere, G: G7/8**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	142060 G7/8
GTIN	4062406224103
Classe articolo	11K

## Descrizione

**Esecuzione:**Filiere **esagonale senza** imbocco corretto; per la ripassatura.**Uso:****Per filettatura gas, Whitworth cilindrica** DIN ISO 228/1.

Norma: DIN 382

Filetti per pollice: 14

Ø Filettatura: 30,2 mm

Apertura: 60 mm

Altezza: 18 mm

## Descrizione tecnica

Apertura	60 mm
Ø Filettatura	30,2 mm
Altezza	18 mm
Filetti per pollice	14
Misura del filetto	G7/8

Classe di tolleranza	A
Direzione di taglio	destra
Tipo di filettatura	G
Angolo di filetto	55 grado
Materiale da taglio	HSS
Norma	DIN 382
Tipo di prodotto	Filiere

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto		
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto		
CuZn	limitatamente adatto		
Olio	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		