

**Garant**
**Filiera, UNC: 1.1/2-6**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	142520 1.1/2-6
GTIN	4062406224172
Classe articolo	11K

### Descrizione

**Esecuzione:**

Forma chiusa preincisa; **con imbocco corretto su entrambi i lati** per agevolare l'esecuzione del filetto ed evacuare correttamente i trucioli nella direzione di taglio. **Imbocco a 1 spira e 3/4.**

**Uso:**

**Per filettatura americana a passo grosso UNC ASME – B1.1.**

Classe di tolleranza: 2A

Filetti per pollice: 6

Ø Filettatura: 38,1 mm

Ø esterno: 75 mm

Altezza: 30 mm

### Descrizione tecnica

Ø Filettatura	38,1 mm
Filetti per pollice	6
Altezza	30 mm
Ø Esterno	75 mm

Misura del filetto	1.1/2-6 UNC
Direzione di taglio	destra
Tipo di filettatura	UNC
Angolo di filetto	60 grado
Materiale da taglio	HSS
Norma	EN 22568
Classe di tolleranza	2A
Tipo di prodotto	Filiere

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto		
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Olio	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		