

Garant**Filiere HSS, MF: 5X0,35**

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 141050 5X0,35 |
|-----------------|---------------|

| | |
|------|---------------|
| GTIN | 4062406222727 |
|------|---------------|

| | |
|-----------------|-----|
| Classe articolo | 11K |
|-----------------|-----|

Descrizione

Esecuzione:

Forma chiusa preincisa **con imbocco corretto su entrambi i lati.**

Imbocco a 1 spira e 3/4.

Direzione di taglio: destra

Classe di tolleranza: DIN 13 6g

Passo: 0,35 mm

Ø esterno: 20 mm

Altezza: 5 mm

Descrizione tecnica

| | |
|----------------------|-----------|
| Classe di tolleranza | DIN 13 6g |
|----------------------|-----------|

| | |
|---------|------|
| Altezza | 5 mm |
|---------|------|

| | |
|-------|---------|
| Passo | 0,35 mm |
|-------|---------|

| | |
|-----------|-------|
| Ø Esterno | 20 mm |
|-----------|-------|

| | |
|--------------------|---------|
| Misura del filetto | M5×0,35 |
|--------------------|---------|

| | |
|---------------------|----------|
| Tipo di filettatura | MF |
| Angolo di filetto | 60 grado |
| Materiale da taglio | HSS |
| Norma | EN 22568 |
| Direzione di taglio | destra |
| Tipo di prodotto | Filiere |

Dati utente

| | Idoneità | V _c | Codice ISO |
|---------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Alluminio (a truciolo corto) | limitatamente adatto | | |
| Acciaio < 500 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 750 N/mm ² | idoneo | | |
| Olio | idoneo | | |
| a secco | limitatamente adatto | | |