

Garant**Filiera Filettatura sinistra, M-LH: M11****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	140620 M11
GTIN	4062406221805
Classe articolo	11K

Descrizione**Esecuzione:**

Forma chiusa preincisa.

Imbocco a 1 spira e 3/4.

Direzione di taglio: sinistro

Classe di tolleranza: DIN 13 6g

Passo: 1,5 mm

Ø esterno: 30 mm

Altezza: 11 mm

Descrizione tecnica

Passo	1,5 mm
Ø Esterno	30 mm
Classe di tolleranza	DIN 13 6g
Altezza	11 mm
Misura del filetto	M11

Tipo di filettatura	M-LH
Angolo di filetto	60 grado
Materiale da taglio	HSS
Norma	EN 22568
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di prodotto	Filiere

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto		
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo		
Olio	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		