

**Garant****Filiera Esagono, M: M60****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 140920 M60    |
| GTIN            | 4062406222000 |
| Classe articolo | 11K           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Con esagono esterno per chiavi normalizzate. **Senza** imbocco corretto. **Imbocco a 1 spira e 3/4.**

**Nota:**

Per la ripassatura di filetti danneggiati o per il taglio in punti di difficile accesso.

Classe di tolleranza: DIN 13 6g

Passo: 5,5 mm

Apertura: 100 mm

Altezza: 36 mm

**Descrizione tecnica**

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Altezza             | 36 mm  |
| Passo               | 5,5 mm |
| Apertura            | 100 mm |
| Misura del filetto  | M60    |
| Direzione di taglio | destra |
| Tipo di filettatura | M      |

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Angolo di filetto    | 60 grado  |
| Materiale da taglio  | HSS       |
| Norma                | DIN 382   |
| Classe di tolleranza | DIN 13 6g |
| Tipo di prodotto     | Filiere   |

**Dati utente**

|                                  | Idoneità             | V <sub>c</sub> | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Alluminio (a truciolo corto)     | limitatamente adatto |                |            |
| Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>  | idoneo               |                |            |
| Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>  | idoneo               |                |            |
| Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>  | idoneo               |                |            |
| Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup> | limitatamente adatto |                |            |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>     | limitatamente adatto |                |            |
| CuZn                             | limitatamente adatto |                |            |
| Olio                             | idoneo               |                |            |
| a secco                          | limitatamente adatto |                |            |