

Garant**Filiera, UNC: 1.1/8-7**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	142520 1.1/8-7
GTIN	4062406224196
Classe articolo	11K

Descrizione

Esecuzione:

Forma chiusa preincisa; **con imbocco corretto su entrambi i lati** per agevolare l'esecuzione del filetto ed evacuare correttamente i trucioli nella direzione di taglio. **Imbocco a 1 spira e 3/4.**

Uso:

Per filettatura americana a passo grosso UNC ASME – B1.1.

Classe di tolleranza: 2A

Filetti per pollice: 7

Ø Filettatura: 28,56 mm

Ø esterno: 65 mm

Altezza: 25 mm

Descrizione tecnica

Ø Filettatura	28,56 mm
Ø Esterno	65 mm
Filetti per pollice	7
Altezza	25 mm

Misura del filetto	1.1/8-7 UNC
Direzione di taglio	destra
Tipo di filettatura	UNC
Angolo di filetto	60 grado
Materiale da taglio	HSS
Norma	EN 22568
Classe di tolleranza	2A
Tipo di prodotto	Filiere

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto		
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo		
Olio	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		