

Garant**Filiere HSS-E, MF: 5,5X0,9**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	141055 5,5X0,9
-----------------	----------------

GTIN	4062406223519
------	---------------

Classe articolo	11K
-----------------	-----

Descrizione

Esecuzione:

Forma chiusa preincisa **con imbocco corretto su entrambi i lati.**

Imbocco a 2 spire. Lappate e nitrurate, angolo di spoglia superiore ca. 15°. **Per acciai ad alta resistenza e inossidabili.**

Direzione di taglio: destra

Classe di tolleranza: DIN 13 6g

Passo: 0,9 mm

Ø esterno: 20 mm

Altezza: 5 mm

Descrizione tecnica

Ø Esterno	20 mm
-----------	-------

Classe di tolleranza	DIN 13 6g
----------------------	-----------

Altezza	5 mm
---------	------

Passo	0,9 mm
-------	--------

Misura del filetto	M5,5×0,9
Tipo di filettatura	MF
Angolo di filetto	60 grado
Materiale da taglio	HSS E
Norma	EN 22568
Direzione di taglio	destra
Tipo di prodotto	Filiere

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	limitatamente adatto		
INOX < 900 N/mm ²	idoneo		
INOX > 900 N/mm ²	limitatamente adatto		
Olio	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		