

**Garant****Filiere HSS-E, MF: 5X0,5****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	141055 5X0,5
GTIN	4062406223298
Classe articolo	11K

**Descrizione****Esecuzione:**

Forma chiusa preincisa **con imbocco corretto su entrambi i lati.**

**Imbocco a 2 spire. Lappate e nitrurate**, angolo di spoglia superiore ca. 15°. **Per acciai ad alta resistenza e inossidabili.**

Direzione di taglio: destra

Classe di tolleranza: DIN 13 6g

Passo: 0,5 mm

Ø esterno: 20 mm

Altezza: 5 mm

**Descrizione tecnica**

Passo	0,5 mm
Altezza	5 mm
Ø Esterno	20 mm
Classe di tolleranza	DIN 13 6g

Misura del filetto	M5×0,5
Tipo di filettatura	MF
Angolo di filetto	60 grado
Materiale da taglio	HSS E
Norma	EN 22568
Direzione di taglio	destra
Tipo di prodotto	Filiere

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto		
Olio	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		