

Garant
Filiere HSS-E, MF: 30X1,5

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 141055 30X1,5 |
| GTIN | 4062406223274 |
| Classe articolo | 11K |

Descrizione
Esecuzione:

Forma chiusa preincisa **con imbocco corretto su entrambi i lati.**

Imbocco a 2 spire. Lappate e nitrurate, angolo di spoglia superiore ca. 15°. **Per acciai ad alta resistenza e inossidabili.**

Direzione di taglio: destra

Classe di tolleranza: DIN 13 6g

Passo: 1,5 mm

Ø esterno: 65 mm

Altezza: 18 mm

Descrizione tecnica

| | |
|----------------------|-----------|
| Altezza | 18 mm |
| Classe di tolleranza | DIN 13 6g |
| Ø Esterno | 65 mm |
| Passo | 1,5 mm |

| | |
|---------------------|----------|
| Misura del filetto | M30×1,5 |
| Tipo di filettatura | MF |
| Angolo di filetto | 60 grado |
| Materiale da taglio | HSS E |
| Norma | EN 22568 |
| Direzione di taglio | destra |
| Tipo di prodotto | Filiere |

Dati utente

| | Idoneità | V _c | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Acciaio < 500 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 750 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 900 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 1100 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 1400 N/mm ² | limitatamente adatto | | |
| INOX < 900 N/mm ² | idoneo | | |
| INOX > 900 N/mm ² | limitatamente adatto | | |
| Olio | idoneo | | |
| a secco | limitatamente adatto | | |