

SWISS TOOLS

## Portainseri con bloccaggio a vite destro, HSK-T, Ø Codolo / Misura inserto: 40/11HPmm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	320030 40/11HP
GTIN	2050002039629
Classe articolo	36D

### Descrizione

#### Nota:

L'ugello **HP** adatto n. art. 320001 va ordinato separatamente! Per i ricambi n. art. 320610 – 320626, vedere l'elenco ricambi.

Perno di serraggio PSC su richiesta.

### Descrizione tecnica

Ø Preforatura minimo D <sub>1</sub> min	50 mm
Misura inserto	11
Inserto adatto	DC.. 11T3..
Ricambi	S05
Ø Gambo	40 mm
Sporgenza totale Dim. A	55 mm
Distanza asse-punta f	27 mm
Lunghezza complessiva	75 mm
Adattatore	HSK-T

Tipo di impiego	destro
Norma attacco	ISO 12164-3
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di codolo	Cono cavo
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

## Accessori

Leva n. 4 Modello P02	320612 P02
Vite di serraggio n. 3 Modello D07	320611 D07
Anello per ugelli n. 5 Modello D07	320613 D07
Vite di serraggio n. 3 Modello P05	320611 P05
Spessore n. 1 Modello P02	320610 P02
Spina di supporto n. 7 Modello P02	320618 P02
Vite di serraggio n. 3 Modello P02	320611 P02
Spina di supporto n. 7 Modello P06	320618 P06
Spessore n. 1 Modello P06	320610 P06
Spessore n. 1 Modello P04	320610 P04
Spina di supporto n. 7 Modello P05	320618 P05
Spessore n. 1 Modello P05	320610 P05
Vite di serraggio n. 3 Modello P06	320611 P06
Leva n. 4 Modello P01	320612 P01
Vite di serraggio n. 3 Modello P01	320611 P01
Staffa di serraggio n. 6 Modello D07	320614 D07
Leva n. 4 Modello P04	320612 P04
Spina di supporto n. 7 Modello P01	320618 P01
Leva n. 4 Modello P06	320612 P06
Ugello di raffreddamento ad alte prestazioni (HP) Modello 63	320001 63

Leva n. 4 Modello P05	320612 P05
Spessore n. 1 Modello P01	320610 P01
Spina di supporto n. 7 Modello P04	320618 P04