

SWISS TOOLS

**Portainseri con bloccaggio a vite sinistro, PSC, Ø Codolo / Misura inserto:
40/12HPmm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	320311 40/12HP
GTIN	2050002039797
Classe articolo	36D

Descrizione**Nota:**

L'ugello HP adatto n. art. 320001 va ordinato separatamente! Per i ricambi n. art. 320610 – 320626, vedere l'elenco ricambi.

Perno di serraggio PSC su richiesta.

Descrizione tecnica

Ø Gambo	40 mm
Ricambi	S01
Sporgenza totale Dim. A	50 mm
Distanza asse-punta f	27 mm
Ø Preforatura minimo D ₁ min	50 mm
Inserto adatto	CC.. 1204..
Misura inserto	12
Lunghezza complessiva	74 mm
Adattatore	PSC

Tipo di impiego	sinistro
Norma attacco	ISO 26623-1
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Leva n. 4 Modello P02	320612 P02
Vite di serraggio n. 3 Modello D07	320611 D07
Spina di supporto n. 7 Modello P06	320618 P06
Vite di serraggio n. 3 Modello P02	320611 P02
Spina di supporto n. 7 Modello P04	320618 P04
Vite di serraggio n. 3 Modello P05	320611 P05
Anello per ugelli n. 5 Modello D07	320613 D07
Leva n. 4 Modello P04	320612 P04
Leva n. 4 Modello P01	320612 P01
Ugello di raffreddamento ad alte prestazioni (HP) Modello 63	320001 63
Spina di supporto n. 7 Modello P05	320618 P05
Leva n. 4 Modello P05	320612 P05
Spessore n. 1 Modello P06	320610 P06
Staffa di serraggio n. 6 Modello D07	320614 D07
Spina di supporto n. 7 Modello P02	320618 P02
Vite di serraggio n. 3 Modello P01	320611 P01
Spina di supporto n. 7 Modello P01	320618 P01
Spessore n. 1 Modello P05	320610 P05
Spessore n. 1 Modello P02	320610 P02
Leva n. 4 Modello P06	320612 P06
Spessore n. 1 Modello P01	320610 P01

Vite di serraggio n. 3 Modello P06	320611 P06
Spessore n. 1 Modello P04	320610 P04