

SWISS TOOLS

**Portainseri con bloccaggio a vite sinistro, PSC, Ø Codolo / Misura inserto:
50/11HPmm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|----------------|
| Numero d'ordine | 320331 50/11HP |
| GTIN | 2050002039889 |
| Classe articolo | 36D |

Descrizione**Nota:**

L'ugello HP adatto n. art. 320001 va ordinato separatamente! Per i ricambi n. art. 320610 – 320626, vedere l'elenco ricambi.

Perno di serraggio PSC su richiesta.

Descrizione tecnica

| | |
|---|-------------|
| Ø Gambo | 50 mm |
| Ricambi | S05 |
| Ø Preforatura minimo D ₁ min | 63 mm |
| Misura inserto | 11 |
| Inserto adatto | DC.. 11T3.. |
| Sporgenza totale Dim. A | 60 mm |
| Distanza asse-punta f | 35 mm |
| Lunghezza complessiva | 90 mm |
| Adattatore | PSC |

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Tipo di impiego | sinistro |
| Norma attacco | ISO 26623-1 |
| Passaggio interno per LR | sì |
| Tipo di prodotto | Portainseriti con bloccaggio a staffa |

Accessori

| | |
|--|------------|
| Vite di serraggio n. 3 Modello D07 | 320611 D07 |
| Leva n. 4 Modello P04 | 320612 P04 |
| Spessore n. 1 Modello P05 | 320610 P05 |
| Spina di supporto n. 7 Modello P02 | 320618 P02 |
| Leva n. 4 Modello P02 | 320612 P02 |
| Vite di serraggio n. 3 Modello P02 | 320611 P02 |
| Vite di serraggio n. 3 Modello P01 | 320611 P01 |
| Spessore n. 1 Modello P01 | 320610 P01 |
| Spessore n. 1 Modello P06 | 320610 P06 |
| Leva n. 4 Modello P01 | 320612 P01 |
| Leva n. 4 Modello P05 | 320612 P05 |
| Spina di supporto n. 7 Modello P06 | 320618 P06 |
| Spessore n. 1 Modello P02 | 320610 P02 |
| Vite di serraggio n. 3 Modello P06 | 320611 P06 |
| Spina di supporto n. 7 Modello P05 | 320618 P05 |
| Spina di supporto n. 7 Modello P01 | 320618 P01 |
| Spessore n. 1 Modello P04 | 320610 P04 |
| Staffa di serraggio n. 6 Modello D07 | 320614 D07 |
| Ugello di raffreddamento ad alte prestazioni (HP) Modello 63 | 320001 63 |
| Anello per ugelli n. 5 Modello D07 | 320613 D07 |
| Spina di supporto n. 7 Modello P04 | 320618 P04 |

| | |
|------------------------------------|------------|
| Vite di serraggio n. 3 Modello P05 | 320611 P05 |
| Leva n. 4 Modello P06 | 320612 P06 |