

Garant**Dispositivo di regolazione dell'altezza estraibile con morsa, Larghezza ganasce morsa: 100mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	967565 100
GTIN	4045197806642
Classe articolo	91J

Descrizione**Esecuzione:**

Struttura del pezzo fucinato / struttura in acciaio robusta e ad alta resistenza. Elevata silenziosità e guide di precisione grazie a componenti lavorati su CNC. Serraggio estremamente forte grazie a uno speciale dispositivo di serraggio. Bloccaggio più veloce in qualsiasi posizione mediante leva di serraggio di sicurezza.

Funzione di sicurezza: La morsa può essere ribaltata verso il basso solo nella posizione corretta (se il perno di fissaggio è innestato nella tacca sul tubo di sollevamento).

Vantaggi:

- **La morsa può essere ruotata di 360° in abbinamento al dispositivo di regolazione dell'altezza senza piastra girevole.**
- **Superficie di lavoro libera mediante ribaltamento sotto il piano di lavoro.**
- **Grazie al montaggio in un alloggiamento richiudibile con porta, è possibile conservare il dispositivo di regolazione dell'altezza estraibile al sicuro dal rischio di furto (alloggiamento su richiesta).**

Uso:

Per regolare la morsa ad una altezza di lavoro ergonomicamente corretta al centimetro.

Fornitura:

Incluso il materiale di fissaggio per il montaggio sotto il piano di lavoro. Morsa n. art. 967100 Dimensione 100.

Verniciatura:
Grigio argento

Descrizione tecnica

Peso	21 kg
Altezza di rientro	296 mm
Campo di regolazione dell'altezza	132 mm
Tipo di prodotto	Dispositivo di regolazione dell'altezza