



MultiMaster AMM 300 Plus Start Batteria ricaricabile, Modello: 71292561



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	077825 71292561
GTIN	4014586884141
Classe articolo	03F

Descrizione

Esecuzione:

Utensili oscillanti leader del mercato in tre diverse classi di potenza (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) nella nuova versione con **portautensili Starlock** (migliore trasmissione della forza del momento torcente per max. il 35% di produttività in più).

- **Possibilità di utilizzo quasi infinite (segare, rettificare, raschiare, troncare, raspare) grazie all'andamento oscillatorio (ridotta formazione di polvere).**
- **Regolazione elettronica in continuo della velocità per un utilizzo ottimale.**
- **Massima qualità e stabilità grazie alla trasmissione in metallo e utilizzo continuo di cuscinetti a sfera e ad ago.**
- **Molto maneggevole grazie al design ergonomico con inserti morbidi e al peso ridotto.**

MultiTalent – Oscillatore universale per lo smontaggio e il restauro per professionisti. Potente motore ad alto rendimento adatto per l'utilizzo continuo.

Strumento a batteria di ultima generazione con la stessa potenza dell'alimentatore.

Fornitura:

Incl. 1x caricabatterie rapido ALG 80, 2x accumulatori agli ioni di litio (12 V / 3 Ah). 1x set con valigetta portautensili **"a batteria"** con caricabatterie, 1x piastra abrasiva, cad. 3 fogli abrasivi (grana 80, 120, 180), 1x lama universale per sega E-Cut (29 mm).

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi a partire da n. art. 073834 e 073845.

batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Fein tipo E 12 V

Denominazione originale prodotto: AFMT 12 QSL

Capacità batteria: 3 Ah

Tensione batteria: 12 V
 Portautensile: StarlockPlus, Starlock
 Numero di oscillazioni: 11000 - 18000 min⁻¹
 Angolo di oscillazione: 3,2 grado

Descrizione tecnica

Tensione batteria	12 V
Capacità batteria	3 Ah
Denominazione originale prodotto	AFMT 12 QSL
Numero di oscillazioni	11000 - 18000 min ⁻¹
Peso	1,5 kg
Misura angolare piastra abrasiva	80 mm
Portautensile	StarlockPlus, Starlock
Tipo di batteria	Ioni di litio
Numero di batterie contenute	2
Angolo di oscillazione	3,2 grado
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Imballaggio	Valigetta di trasporto
batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Fein tipo E 12 V
Tipo di prodotto	Oscillatore

Accessori

Caricabatterie Modello FE30	073845 FE30
Caricabatterie Modello FE50	073845 FE50
Batteria agli ioni di litio Modello di batteria, tensione batteria FE12 V	073836 FE12
Caricabatterie Modello FE80	073845 FE80
Batteria agli ioni di litio Tipo batteria, tensione batteria FE12 V	073837 FE12